

5G Speed Sintering Furnace

CSF-400 Pro



LUXEN
ZIRCONIA

Luxen 5G Smile
対応!

CSF-400 Pro



効率的な焼成

直径110mmの大容量トレーを2段搭載しており、
単冠からフルアーチまで対応
単冠は1度に※最大60個積載でき、効率的な焼成が可能
※各段 単冠30個積載

焼成物に合わせた トレー降下温度の調整

焼成物に合わせて
トレーの降下温度を
設定できるため、
急激な温度変化を防止
冷却速度は4段階で調整可能

冷却速度 ※トレー降下温度

H ※800℃	M ※500℃	L ※200℃	手動 ※推奨 100℃以下
-------------------	-------------------	-------------------	----------------------------

スピードシンタリング可能

LUXEN ZIRCONIA - Luxen 5G Smile に最適なスピードシンタリングファーン
モリブデン熱線（4本）を搭載しており、120℃/分で高速加熱
最大1600℃の焼成温度で**LUXEN 5G Smileの単冠を約100分で焼成**



管理しやすく、安全

Aidite最新のUIが、自動でエラーやメンテナンスの情報をお知らせ
ファーン本体外部の温度は60℃を超えないよう設計されているため、安全に使用可能

長寿命のトレーリフト

長寿命の自動ロック装置、柔軟なリフティングプラットフォームを搭載



SPEC

寸法	: 516×385×816mm (W×D×H)
重量	: 78kg
消費電力	: 3500W
電圧	: 200V / 20A
最大焼成温度	: 1600℃
最大加熱速度	: 120℃ / 分
操作パネル	: タッチスクリーン

トレー	
焼成トレーの直径	: 85mm (外径 110mm)
最大段数	: 2 段
積載量	: 各段 単冠 30 個
ビーズ	: 付属

*症例により、最大個数の積載ができない可能性があります

株式会社ジオメディ

〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚 1 丁目 38-28 ジオビル
(TEL) 092-409-4050 (FAX) 092-409-4051 (WEB) <http://www.geomedi.co.jp>

【5G スピードシンタリングファーン CSF-400 Pro】 一般的名称【歯科技工用ホーセレン焼成炉】医療機器届出番号: 40B1X10003GE0206



ホームページ



LUXEN
ZIRCONIA



Aidite
CSF-400Pro